

Einen Arbeitsgang gespart



Mit Glaslackierungen Akzente setzen

Lackiertes Glas ist im Innenausbau nicht mehr wegzudenken. Sowohl im Küchenbereich, als auch im Wohn- oder Schlafbereich, wo aufwändige Hochglanzfronten durch hinter Glas lackierte Fronten ersetzt werden. Selbst im Badezimmer werden Möbel oder gar die Duschtrennungen mit lackierten Gläsern farbenfroh umgesetzt.

Dafür braucht man ein sicheres System, was der neue Glaslackzusatz GLZ von Zweihorn® selbst für Feuchträume bietet!

↗ Einfach einzurühren

↗ Extrem gute Haftung

↗ Für Wasser- / Lösemittellacke


↗ Zugabemenge nur 2%

↗ Außergewöhnlich hohe Wirtschaftlichkeit

↗ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten




Beispielhafte Farben



Beispielhafte Effekte

Ätzeffekt



Glittereffekt



Sparen Sie an der Zeit, nicht an der Qualität

Während Sie bisher 3 Arbeitsgänge benötigten, kommen Sie jetzt mit der 2-Step-Lösung aus, um mit lackierten Glasoberflächen Akzente zu setzen. Darüber hinaus ist die Zugabemenge von nur 2% außergewöhnlich wirtschaftlich.

Qualitativ sind Sie dank der extremen Haftung auf allen Gläsern auf der sicheren Seite!

Die neue zeitsparende 2-Step-Lösung

mit Zweihorn® Lösemittel- und Wasserlack

- 1 Reinigen mit Spezialadhesionsreiniger SAR
- 2 Lackieren mit Crystallit® Klarlacken, Wigranit Novacolor Buntlacken oder den neuen Futurecryl Wasserlacken - jeweils mit dem Zusatz von nur 2% Glaslackzusatz GLZ





Akzo Nobel Hilden GmbH · Wood Coatings · Zweihorn
Düsseldorfer Straße 96-100 · 40721 Hilden/GERMANY
Telefon: +49 (0) 21 03 / 77-800 · Fax: +49 (0) 21 03 / 77-577
www.zweihorn.com · E-Mail: zweihorn@akzonobel.com